



Balanza automática DWR 1500 H2

WK-104-2___

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,D48



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Parámetros metrológicos | |
| Maxima capacidad [Max] | 1500 – 7500 g |
| Legibilidad [d] | 0,5 – 5 g |
| Rango de tara | -1500 – -7500 g |
| Parámetros físicos | |
| Pantalla | 12" gráfico color pantalla táctil |
| Presión laboral | 6 – 8 bar |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 55, IP 65 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | 0 – +40 °C |
| Consumo de aire | 1litro /medida |
| Características utilidades | |
| Rendimiento | max 160 pieza/min |



Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables RS 232, RS 485

Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)