



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,D48](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,D48)

# Balance automatique DWR 1500 H2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Capacité maximale [Max]	1500 – 7500 g
Précision de lecture	0,5 – 5 g
Étendue de tare	-1500 – -7500 g
<b>Paramètres physiques</b>	
Afficheur	12" graphique couleurs écran tactile
Tension standardisée de travail	6 – 8 bar
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 55, IP 65
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	0 – +40 °C
Prise d'air	1 litre/mesure
<b>Utilitaire features</b>	
Efficacité	max 160 pièces/min



## Accessoires

Lecteurs de cartes à transpondeur  
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
Câbles RS 232, RS 485

Adapteur USB  
Imprimante de tickets de caisse  
Câble USB (balance – imprimante)