



DWR 1500 H2 重量チェッカー

WK-104-2__

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,D48



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1500 – 7500 g
最小表示 [d]	0,5 – 5 g
風袋範囲	-1500 – -7500 g
物理的パラメータ	
ディスプレイ	12" セルワイヤー 赤外線式
作動圧力	6 – 8 bar
工事中	
保護クラス	IP 55, IP 65
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 11 IoT
空気消費量	はい

使用上の特徴

ひょう量

max 160
お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min



アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル

USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)