



DWR 1500 H2 重量チェッカー

WK-104-2__

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,D48



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	300 – 6000 g
最小表示 [d]	0,2 – 2 g
法定計量時の単位 [e]	0,2 – 2 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)

物理的パラメータ

ディスプレイ	12" グラフィック カラー タッチスクリーン
作動圧力	6 – 8 bar

工事中

保護クラス	IP 55, IP 65
キーボード	タッチスクリーン
工事中	ステンレススチール

通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

環境条件

動作温度 -10 – +40 °C

コンポーネントとソフトウェア

オペレーティング・システム Microsoft Windows 11 IoT

空気消費量 1リットル/計量

使用上の特徴

ひょう量 2 x 80 個/min



アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル

USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)