



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,D48](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,D48)

# DWR 1500 H2 Kontrol Terazisi

WK-104-2\_\_\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	300 – 6000 g
Okuma için ruluęu [d]	0,2 – 2 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,2 – 2 g
OIML sınıfı	XIII (1)*, Y (a)
Fiziksel parametreler	
Display	12" grafik renkli dokunmatik
alıřma basıncı	6 – 8 bar
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	Paslanmaz elik
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı -10 – +40 °C

### Bileşenler ve yazılım

İşletim sistemi Microsoft Windows 11 IoT

Hava tüketimi 1 litre/ölçü

### Fonksiyonel özellikler

Kapasite 2 x 80 adet/min



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
RS 232, RS 485 Kabloları

USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)