



DWR 1500 H2 Kontrol Terazisi

WK-104-2___

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,D48



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	300 – 6000 g
Okuma için ğruluđu [d]	0,2 – 2 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,2 – 2 g
OIML sınıfı	XIII (1)*, Y (a)
Fiziksel parametreler	
Display	12" grafik renkli dokunmatik
Çalışma basıncı	6 – 8 bar
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı -10 – +40 °C

Bileşenler ve yazılım

İşletim sistemi Microsoft Windows 11 IoT

Hava tüketimi 1 litre/ölçü

Fonksiyonel özellikler

Kapasite 2 x 80 adet/min



Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
RS 232, RS 485 Kabloları

USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)