



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,D4M

HY10.2000.HRP.H.M3 Basamenti ad alta risoluzione

WP-340-0050



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	500 / 1000 / 2000 kg
Portata minima [Min]	1000 / 2000 / 4000 g
Intervallo di precarico	200 kg

Parametri metrologici	
Divisione [d]	50 / 100 / 200 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	50 / 100 / 200 g
Campo di tara	-2000 kg
Ripetibilità	15 / 30 / 60 g
Linearità	±50 / ±100 / ±200 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	III
Quantità massima di unità verificate	10000 e / 10000 e / 10000 e
Parametri fisici	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	1250x1000 mm
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	modulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, modulo Profibus (DP SLAVE), modulo RS485, modulo PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	15% – 80%

La **ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 cariche.

Umidità relativa - in condizioni di non condensazione.

Tempo di stabilizzazione - in condizioni ambientali ottimali.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilancia - Stampanti)
 Lettore di tessere transponder
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilancia - Stampanti ZEBRA)
 Cavi di rete (connessione bilancia - Ethernet)
 Display
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Cavi IN/OUT
 Lettore di codici a barre

stampanti per etichette
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Tastiera, interruttori esterni
 Stampanti di ricevuta
 Cavo USB (connessione bilancia - stampanti)
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Moduli aggiuntivi
 Convertitore RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A



HY10.16 - 32.HRP.H



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm