



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,D7V](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,D7V)

# H315.4.600.H6 ステンレス製プラットフォームはかり

WP-232-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	600 kg
最小荷重	4 kg
最小表示 [d]	200 g
法定計量時の単位 [e]	200 g
風袋範囲	-600 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	100 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	800×800 mm
計量プラットフォームの高さ	88 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	900×900×430 mm
インジケータ付きスケール質量	59 kg
総重量	80 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 スチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 およびバッテリー RS485 およびバッテリー 4IN/4OUT およびバッテリー Ethernet およびバッテリー 平均時間 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	最大距離
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 ランプ (傾斜路)  
 ディスプレイ  
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 組み込み型スケール用フレーム



電源アダプタ  
 RS 232 - イーサネットコンバータ  
 USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



Scale type	A [mm]	B [mm]	C [mm]
H315.4.300.H6	800	800	88 ±2
H315.4.600.H6	800	800	88 ±2
H315.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
H315.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
H315.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
H315.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
H315.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2