



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,DBW

Kabel P0108.10

WX-013-0148



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

RS 232-Kabel: Waage (15-poliger Stecker) - PC Computer (9-poliger Stecker). Kabellänge: 10 m. Optionale Kabellänge: 2 m und 5 m.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Multifunktionswaage WPY
 Multifunktionswaage C32
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
 Waagen WLY für FPVO
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H.LD rostfrei
 Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
 Präzisionswaage C32.PM
 Multifunktionswaage HX7
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
 Waagen WPY für FPVO
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei

Automatische Massekomparator AK-4
 Automatische Massekomparator AKM-2
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Präzisionswaage WLY
 Automatische Massekomparator UMA
 Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
 Robotische Massekomparatoren
 Dichte-Massekomparatoren
 Wägeterminal PUE HX7
 Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
 Wägeterminal PUE C32
 Wägeterminal PUE 7.1
 Automatische Vakuum-Massekomparatoren
 Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
 Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
 Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
 Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y

