



Kabel P0108.10

WX-013-0148

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,DBW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

RS 232-Kabel: Waage (15-poliger Stecker) - PC Computer (9-poliger Stecker). Kabellänge: 10 m. Optionale Kabellänge: 2 m und 5 m.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Multifunktionswaage WPY
Multifunktionswaage C32
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Waagen WLY für FPVO
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Präzisionswaage C32.PM
Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Waagen WPY für FPVO
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei

Automatische Massekomparator AK-4
Automatische Massekomparator AKM-2
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Automatische Massekomparator UMA
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Robotische Massekomparatoren
Dichte-Massekomparatoren
Wägeterminal PUE HX7
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Automatische Vakuum-Massekomparatoren
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y

