



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,DIT


# CY10.6/15.F1.K.M3.PUK Terazi

WK-312-1012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Maksimum yük [Max]       | 6 / 15 kg  |
| Minimum yük [Min]        | 40 / 100 g |
| Okuma için doğruluğu [d] | 2 / 5 g    |
| Yasallaştırma birimi [e] | 2 / 5 g    |
| Dara aralığı             | -15 kg     |
| Kararlılık süresi        | 2 s        |
| Ayarlama                 | harici     |

| Metrolojik parametreler     |  |
|-----------------------------|--|
| OIML sınıfı                 | III  |
| Fiziksel parametreler       |  |
| Tesviye sistemi             | manuel   |
| Display                     | 10" grafik renkli dokunmatik   |
| Kablo uzunluğu              | 1 m  |
| Tartım kefesi boyutları     | 300×300 mm   |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 500×390×410 mm   |
| Net ağırlık                 | 6,3 kg   |
| Brüt ağırlık                | 7,1 kg   |
| Konstrüksiyon               |  |
| IP Sınıfı                   | IP 43  |
| Dava                        | metal + ABS  |
| Haberleşme arayüzler        |  |
| Haberleşme arayüzü          | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                              |
| Elektrik parametreleri      |  |
| Güç kaynağı                 | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Çevresel koşullar           |  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C   |
| Depolama sıcaklığı          | -25 – +70 °C   |
| Çok kademeli                | EVET   |
| Fonksiyonel özellikler      |  |
| Maksimum platform sayısı    | max.2  |

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Ek modüller  
Plastik gövdeli tartım platformları  
Koruyucu kapak

Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Tartım terminalleri için tutucular  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları G x D x Y

