



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,DKK](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,DKK)

# C315.60/150.OR-1 パーソナルスケール

WM-004-1028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	60 / 150 kg
最小表示 [d]	20 / 50 g
風袋範囲	-150 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	500×420×160 mm
正味重量	6,5 kg
総重量	8,5 kg

## 通信インターフェース

通信インターフェース RS232

## 電気のパラメータ

電源 100 - 240 V AC 50/60 Hz バッテリー

消費電力 max. 5 W

バッテリー駆動時間 一定 8 ポート数

## 環境条件

動作温度 0 - +40 °C

相対湿度 10% - 85% RH 温度における



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル


RS 232 - イーサネットコンバータ  
RS 232 - USB コンバータ  
RS 232 - RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]




# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.OW



C315.OR



C315.OK