



Analizador de humedad PMV 50.5Y














WL-307-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,DMO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

-  Auto-prueba
-  Estadísticas
-  Sensores infrarrojos
-  Procedimientos GLP
-  Unidades intercambiables
-  Control estadístico de calidad
-  Memoria Alibi
-  Perfiles de secado
-  Secado de la muestra
-  Análisis de humedad
-  Determinación de masa seca
-  Wi-Fi
-  Secado por microondas

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	50 g
Legibilidad [d]	0,1 mg
Rango de tara	-50 g
Calibración	externa
Masa máxima de prueba	50 g
Elemento de calentamiento	emiter de microondas

Parámetros metrológicos	
Repetibilidad de humedad	±0,05 % (muestra ~ 2 g), ±0,01 % (muestra ~ 10 g)
Exactitud de lectura de humedad	0,0001 %
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	semiautomático – LevelSENSING
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	670×510×575 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Material del platillo	filtro de fibra de vidrio ø 90 mm
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentación	100 – 120 V AC 50/60 Hz o 200-240 V AC 50/60 Hz
Potencia de radiador de calor	800 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Control de las indicaciones de masa	Pesa patrón externa 50g
SOP – pruebas metrológicas (opciones adicionales)	
Control de las indicaciones de humedad	Kit de prueba de MT certificado (equipamiento adicional)
Características utilidades	
Opciones de terminación de secado	4 modo (temporal, definido, automatico, manual)

¹ 100-130 V AC 50/60 Hz (versión A)

200-240 V AC 50/60 Hz (versión B)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

MediaBox
Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Accesorios para analizador de humedad
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Convertidor RS 232 a USB
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

