



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,DMO














Termobilancia PMV 50.5Y

WL-307-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Autotest
-  Statistics
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Drying modes
-  Samples drying
-  Moisture content analysis
-  Dry mass determination
-  Wi-Fi
-  Microwave drying

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	50 g
Divisione [d]	0,1 mg
Campo di tara	-50 g
Calibrazione	external
Pesata massima	50 g
Modulo riscaldante	microwave radiation emitter

Parametri metrologici	
Ripetibilità del contenuto di umidità	±0,05 % (sample ~ 2 g), ±0,01 % (sample ~ 10 g)
Moisture content readability	0,0001 %
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	semi-automatic – LevelSENSING
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del pacco L x P x A	670×510×575 mm
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Materiale da pesata	glass fibre filter ø 90 mm
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 120 V AC 50/60 Hz or 200-240 V AC 50/60 Hz
Potenza del modulo riscaldante	800 W
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Mass indication control	External mass standard 50g
SOP - Test metrologici (opzioni aggiuntive)	
Controllo delle letture di umidità	Certified MV Test Set (additional equipment)
Caratteristiche operative	
Opzione di auto spegnimento	4 modes (automatic, manual, time-defined, user-defined)

¹ 100-130 V AC 50/60 Hz (version A)

200-240 V AC 50/60 Hz (version B)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

MediaBox
Tag RFID
Tavoli antivibranti
Accessori per termobalance
Moduli aggiuntivi
Capottina protettiva per balance

Letture di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485
Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali
Convertitore RS 232 – USB
Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A

