



# Wagosuszarka PMV 50.5Y

WL-307-0006

More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,DMO](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,DMO)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Autotest



Statystyka



Sensory podczerwieni



Procedury GLP



Wymienne jednostki



Statystyczna kontrola jakości



Pamięć ALIBI



Profile suszenia



Suszenie próbek



Analiza wilgotności



Oznaczenie suchej masy



Wi-Fi



Suszenie mikrofalowe

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	50 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 mg
Zakres tary	-50 g
Adiustacja	zewnętrzna
Maksymalna masa próbki	50 g
Element grzewczy	Emiter mikrofal

Parametry metrologiczne	
Powtarzalność wilgotności	±0,05 % (próbka ~ 2 g), ±0,01 % (próbka ~ 10 g)
Dokładność odczytu wilgotności	0,0001 %
Parametry fizyczne	
System poziomowania	półautomatyczny – LevelSENSING
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiary opakowania S x G x W	670×510×575 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Szalka	Filtr z włókna szklanego ø 90 mm
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 120 V AC 50/60 Hz lub 200-240 V AC 50/60 Hz
Moc elementu grzewczego	800 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Kontrola wskazań masy	Wzorzec zewnętrzny 50g
SOP – testy metrologiczne (opcje dodatkowe)	
Kontrola wskazań wilgotności	certyfikowany zestaw MV Test (wyposażenie dodatkowe)
Cechy użytkowe	
Opcje zakończenia suszenia	4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny)

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox  
Tagi RFID  
Stoły antywibracyjne  
Akcesoria do wagosuszarek  
Moduły dodatkowe  
Ostonki ochronne do wag

Skanery kodów kreskowych  
Przewody RS 232, RS 485  
Drukarki paragonowe  
Czytnik linii papilarnych  
Konwerter RS 232 - USB  
Przewody RS 232 (waga – drukarka)

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Wymiary urządzenia S x G x W

