



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,DMO

Wagosuszarka PMV 50.5Y

WL-307-0006



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Autotest



Statystyka



Sensory podczerwieni



Procedury GLP



Wymienne jednostki



Statystyczna kontrola jakości



Pamięć ALIBI



Profile suszenia



Suszenie próbek



Analiza wilgotności



Oznaczenie suchej masy



Wi-Fi



Suszenie mikrofalowe

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	50 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 mg
Zakres tary	-50 g
Adiustacja	zewnętrzna
Maksymalna masa próbki	50 g
Element grzewczy	Emiter mikrofal

Parametry metrologiczne	
Powtarzalność wilgotności	±0,05 % (próbka ~ 2 g), ±0,01 % (próbka ~ 10 g)
Dokładność odczytu wilgotności	0,0001 %
Parametry fizyczne	
System poziomowania	półautomatyczny – LevelSENSING
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiary opakowania S x G x W	670×510×575 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Szalka	Filtr z włókna szklanego ø 90 mm
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 120 V AC 50/60 Hz lub 200-240 V AC 50/60 Hz
Moc elementu grzewczego	800 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Kontrola wskazań masy	Wzorzec zewnętrzny 50g
SOP – testy metrologiczne (opcje dodatkowe)	
Kontrola wskazań wilgotności	certyfikowany zestaw MV Test (wyposażenie dodatkowe)
Cechy użytkowe	
Opcje zakończenia suszenia	4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny)

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox
Tagi RFID
Stoły antywibracyjne
Akcesoria do wagosuszarek
Moduły dodatkowe
Ostonki ochronne do wag

Skanery kodów kreskowych
Przewody RS 232, RS 485
Drukarki paragonowe
Czytnik linii papilarnych
Konwerter RS 232 - USB
Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Wymiary urządzenia S x G x W

