



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,DMO

# PMV 50.5Y Moisture Analyzer

WL-307-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination



Wi-Fi



Microwave drying

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	50 g
Okuma için ruluęu [d]	0,1 mg
Dara aralıęı	-50 g
Ayarlama	harici
Maksimum numune aęırlıęı	50 g
Isıtma modl	mikrodalga yayıcı

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Nem tekrarlanabilirlik	±0,05 % (örnek ~ 2 g), ±0,01 % (örnek ~ 10 g)
Nem okuma için doğruluğu	0,0001 %
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Ambalaj boyutları G x D x Y	670×510×575 mm
<b>Konstrüksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 43
Tartım kefesini	Cam Elyaf Filtre ø 90 mm
<b>Haberleşme arayüzler</b>	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Güç kaynağı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
Isıtma modülü gücü	800 W
<b>Çevresel koşullar</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Ağırlık göstergesi kontrolü	Kütle harici standart 50g
<b>SOP - Metrolojik testler (ekstra seçenekler)</b>	
Nem için doğruluğu kontrolü	sertifikalı MV Test kiti (ekstra teçhizat)
<b>Fonksiyonel özellikler</b>	
Bitiş modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)

<sup>1</sup> 100-130 V AC 50/60 Hz (version A)

200-240 V AC 50/60 Hz (version B)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Nem Tayin Cihazı aksesuarları  
Ek modüller  
Koruyucu kapak

Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• Teraziler Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları G x D x Y

