



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,DNN](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,DNN)

# TMX19C.150.H4.K 多機能ばかり

WP-119-0089



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 150 kg  |
| 最小荷重               | 1 kg    |
| 最小表示 [d]           | 50 g    |
| 法定計量時の単位 [e]       | 50 g    |
| 風袋範囲               | -150 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 5 g     |
| OIMLクラス            | III     |

### 物理的パラメータ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| ディスプレイ | 19" グラフィック カラー タッチスクリーン |
|--------|-------------------------|

| 物理的パラメータ       |   |
|----------------|---|
| ケーブル長          | 2,5 m   |
| 計量皿寸法          | 500×500 mm  |
| 制御デバイスの寸法      | 590×430×240 mm  |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 610×610×570 mm  |
| 工事中            |   |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 構造, IP 66 / 67 / 69 計量ターミナル  |
| 通信インターフェース     |   |
| 通信インターフェース     | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 密閉式), Profibus DP (動作モード: スレーブ), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×ポート数 M12 8P または 2×ケーブルグランドを通してケーブルを導入) |
| オプションのインターフェース | 外部ボタン PRINT、TARE、START - 4IN/4OUT (M12 8Pコネクタ) 対応の端子が必要です, 追加の計量プラットフォームモジュール - max. 3 個, 主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ  |
| 電气的パラメータ       |   |
| 電源             | 100 - 240 V AC 50/60 Hz   |
| 消費電力           | 45 W  |
| 環境条件           |   |
| 動作温度           | 0 - +40 °C  |
| 相対湿度           | 10% - 85% RH 結露なし   |
| コンポーネントとソフトウェア |   |
| オペレーティング・システム  | Microsoft Windows 11 IoT  |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 トランスポンダー式カードリーダー  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
 ディスプレイ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 バーコードスキャナ

ラベルプリンタ  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • R-Lab [WX-010-0080]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]