



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,DQV

Balança de precisão WTC 3000

WL-210-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|-------------------------|---------|
| Capacidade máxima [máx] | 3100 g |
| Resolução [d] | 0,1 g |
| Faixa de tara | -3100 g |
| Repetibilidade | 0,1 g |
| Linearidade | ±0,3 g |
| Tempo de estabilização | 2 s |
| Ajuste | externa |
| Parâmetros físicos | |
| Sistema de nivelamento | manual |

| Parâmetros físicos | |
|----------------------------------|--|
| Display | 4,3" LCD (retroiluminado) |
| Dimensões até prato de pesagem | 128×128 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 330×230×140 mm |
| Peso líquido | 1,65 kg |
| Peso bruto | 2 kg |
| Construção | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | RS232, USB-A, USB-B |
| Parâmetros elétricos | |
| Fonte de alimentação | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balança: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Tempo de operação com baterias | 15 horas (tempo médio) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | +15 – +30 °C |
| Umidade relativa | 10% – 85% RH sem condensação |



Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
 Adaptadores de energia
 Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
 Displays



RS 232, RS 485 cabos
 Impressora de recibos
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-Lab [WX-010-0080]

• Leitor Alibi [WX-010-0114]

Dimensões do dispositivo L x P x A



WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g