



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,DU8

Waga analityczna XA 220.5Y

WL-110-0012



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Autotest



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk


Zatrask maksymalnego
wskazania


Receptury



Pomiar w Newtonach



Statystyka



Doważanie



Sensory podczerwieni



Wążenie podszalkowe



Procedury GLP



Wążenie zwierząt



Kalibracja pipet


Korekcja gęstości
powietrza


Wyznaczanie gęstości



Wążenie różnicowe


Monitoring warunków
środowiskowych

Statystyczna kontrola
jakości

Kontrola Towarów
Paczkowanych


Pamięć ALIBI



Wi-Fi

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max] 220 g

Obciążenie minimalne [Min] 10 mg

Parametry metrologiczne	
Dokładność odczytu [d]	0,1 mg
Działka legalizacyjna [e]	1 mg
Zakres tary	-220 g
Minimalna naważka USP	100 mg
Minimalna naważka (U=1%, k=2)	10 mg
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,05 mg
Powtarzalność dopuszczalna [5% Max]	0,1 mg
Liniowość	±0,2 mg
Niecentryczność	0,2 mg
Stabilność czułości	$1 \times 10^{-6} / \text{Rok} \times \text{Rt}$
Czas stabilizacji	1,3 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Klasa dokładności OIML	I
Parametry fizyczne	
System poziomowania	półautomatyczny – LevelSENSING
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Drzwi komory ważenia	manualne
Elementy zestawu	Waga analityczna, szalka, osłona szalki, osłona dolna, pędzelek, pokrowiec, zasilacz sieciowy.
Wymiary komory ważenia	168×160×228 mm
Wymiar szalki	Ø100 mm
Wymiary opakowania S x G x W	750×492×595 mm
Masa netto	12,25 kg
Masa brutto	16,5 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Wilgotność względna powietrza	20% – 80%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±1% / h (±4% / 8 h)

Powtarzalność standardowa [5% Max] i Minimalna naważka standardowa USP to parametry uzyskane w trybie automatycznym w specjalnych warunkach laboratoryjnych.

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

* Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz liczby i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

Zasilacz może być podłączony do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy wagi lub do terminala.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox	Walizki transportowe do wag
Tagi RFID	Podajniki automatyczne
Stoły antywibracyjne	Drukarki etykiet
Zasilacze	System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych
Przewody RS 232, RS 485	Ważenie podszalkowe
Uchwyty do kolb	Szafka do wag XA 4Y i XA 5Y
KIT - Zestaw do wyznaczania gęstości	Naczynka wagowe
Moduły dodatkowe	Jonizatory
Uchwyty do probówek i filtrów	Drukarki paragonowe
Profesjonalne stanowiska wagowe	Czytnik linii papilarnych
Ostonki ochronne do wag	Konwerter RS 232 - USB
Skanery kodów kreskowych	

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W

