



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,DVE

5Y.10.PM Hassas Teraziler

WL-224-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	10 kg
Minimum yük [Min]	0,5 g

Metrolojik parametreler	
Ön yük	1 kg
Okuma için ruluęu [d]	0,01 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,1 g
Dara aralıęı	-10 kg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,004 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,01 g
Minimum aęırlık (USP)	8,2 g
Minimum aęırlık (U=1%,k=2)	0,82 g
Doęrusallık	±0,025 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Hassas Teraziler, tartım kefesı, kumař kapak, g adaptr.
Tartım kefesı boyutları	200×185 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	520×520×280 mm
Net aęırlık	12,96 kg
Brt aęırlık	14,2 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
G kaynaęı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıęı	+10 – +40 C

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine baęlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

*G tketimi terminal yapılandırmasına ve baęlı harici cihazların sayısına ve trne baęlıdır.

n yk - yasal terazinin maksimum yknn [Maks] ±%10'una eřit deęer. Teraziyi, kefe zerine yerleřtirilen ktle maksimum n yk deęerine eřit olacak řekilde bařlatmak mmkndr.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox

Hassa terazi muhafaza antası

RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Panel altı tartım
RS 232, RS 485 cables
RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

