



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,DY2](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,DY2)

# Piattaforma PL.600.HRP.EX

WX-009-0278



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| Parametri metrologici          |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Portata massima [Max]          | 600 kg               |
| Intervallo di precarico        | 60 kg                |
| Divisione [d]                  | 5 g                  |
| Campo di tara                  | -600 kg              |
| Ripetibilità                   | 7,5 g                |
| Linearità                      | ±15 g                |
| Calibrazione                   | internal (automatic) |
| Parametri fisici               |                      |
| Lunghezza del cavo             | 10 m                 |
| Dimensione piatto              | 1000×800 mm          |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 1200×1000×436 mm     |
| Peso net                       | 126 kg               |
| Peso lordo                     | 160 kg               |

| Costruzione                  |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Punteggio IP                 | IP 67                   |
| Certificazione ATEX          | II 3G Ex ic IIB T4 Gc   |
| Certificazione IECEx         | Ex ic IIB T4 Gc         |
| Costruzione                  | mild steel St3S         |
| Materiale da pesata          | Stainless steel AISI304 |
| Interfaccia di comunicazione |                         |
| Interfaccia                  | RS485                   |
| Parametri elettrici          |                         |
| Alimentatore                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Environmental conditions     |                         |
| Ambiente di lavoro           | +10 – +40 °C            |
| Umidità relativa             | 15% – 80%               |



## Accessori (Additional Fee)

Terminale di pesata PUE HX5.EX

Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il misuratore PUE HX5.EX

Stampanti di ricevuta


## Software (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]



• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]


Device dimensions L x P x A



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP



| Scale type          | A1   | A2   | H     |
|---------------------|------|------|-------|
| PL.(16-32).HRP      | 360  | 280  | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP     | 500  | 400  | 180±5 |
| PL.150.2.HRP        | 500  | 500  | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP  | 800  | 600  | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800  | 180±5 |
| PL.(2000).HRP       | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm