



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,E0G](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,E0G)

# Balanza de precisión WLY 10/D2

WL-219-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Dosificación
-  Etiquetado
-  Control más/menos
-  Desviaciones porcentuales
-  Resumiendo pesajes
-  Contar piezas
-  Cierre de la indicación máxima
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Sensores infrarrojos
-  Pesar animales
-  Pesaje diferencial
-  Memoria Alibi

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	10 kg
Minima capacidad	-
Legibilidad [d]	0,1 g
División de legalización [e]	-
Rango de tara	-10 kg
Repetibilidad	0,3 g

Parámetros metrológicos	
Linealidad	±0,3 g
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	externa
Clase OIML	-
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Dimensión de platillo	195×195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	530×310×150 mm
Masa neta	2,7 kg
Masa bruta	3,6 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 10 – 28V DC 1A max
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

**La repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil

Lector de tarjetas transpondedor

Adaptadores de corriente

Cables RS 232 (Balanza a Impresora)

Cables de corriente desde mechero de automóvil

Escáner de códigos de barra

Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas

Módulos adicionales

Pantallas

Cables Entradas/Salidas

Teclado, manipuladores

Soportes, brazos

Impresoras de recibos

Pesas de clase F1 -

cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos

Salidas del bucle de corriente AP2-1

Módulos adicionales de la plataforma

Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• R-LAB [WX-010-0080]


## Dimensiones de aparato An x Pr x Al



F1 version



D2 version



C2 version

