



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,E30
























XA 41/120.5Y.A 分析天秤

WL-110-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Automatic sliding door
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	41 / 120 g
最小荷重	0,2 mg

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,002 / 0,005 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-120 g
標準最小計量値 (USP)	8,2 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,82 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,004 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,008 mg
標準直線性	0,03 mg
許容直線性	0,1 mg
標準偏置偏差	0,04 mg
許容偏置偏差	0,1 mg
感度時間ドリフト	$1 \times 10^{-6} 500 \text{mA}$ (ワイヤルスターミナル - 1A) $\times R_t$
安定化時間	3,5 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	
ディスプレイ	10" セル ワイヤー 赤外線式
計量室	着脱式アダプター
計量室のドア	分析天秤
納品構成	計量皿, ニッケルシルバー, ガラスカバー, バンパー, 計量皿の下の計量用フック, 接地バンパー, ボトムカバー.
計量室寸法	200×170×220 mm
計量皿寸法	ø64 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	14,1 kg
総重量	18,45 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ	
電源	校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A マイクロ天秤: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	20% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
ピペット校正用アダプタ
電源アダプタ
天秤用保護カバー
RS 232、RS 485 ケーブル
粒状体密度測定キット
追加モジュール
プロ仕様の計量テーブル
バーコードスキャナ
自動フィーダー

ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
MICRO-KIT - マイクロスケールガラス機器ホルダーセット
底部吊り下げ計量
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
計量皿
静電気防止イオナイザ (除電器)
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 - USB コンバータ
天秤保管ケース

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

