



# XA 41/120.5Y.A Analitik Terazi
























WL-110-0027

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,E30](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,E30)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  Autotest               |  Dosing                |  Percent Weighing              |  Parts counting              |
|  Peak hold              |  Formulation           |  Newton unit measurement       |  Statistics                  |
|  Checkweighing          |  IR sensors            |  Under-pan weighing            |  GLP Procedures              |
|  Animal weighing        |  Pipettes Calibration  |  Air density correction        |  Automatic sliding door      |
|  Density determination  |  Differential weighing |  Ambient conditions monitoring |  Statistical Quality Control |
|  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory          |  Wi-Fi                         |   |

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	41 / 120 g
Minimum yük [Min]	0,2 mg

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Okuma için ğruluđu [d]	0,002 / 0,005 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-120 g
Minimum ađırlık (USP)	8,2 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,82 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,004 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,008 mg
Standart Dođrusallık	0,03 mg
İzin verilen iinğrusallık	0,1 mg
Standart eksantrik yk sapması	0,04 mg
İzin verilen eksantrik yk sapması	0,1 mg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Analitik Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, merkezleme halkası, fıra, kumař kapak, gc adaptr.
Tartım odası boyutları	200x170x220 mm
Tartım kefesi boyutları	64 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	750x492x595 mm
Net ađırlık	14,1 kg
Brt ađırlık	18,45 kg
<b>Konstrksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 43
<b>Haberleřme arayzler</b>	
Haberleřme arayz	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Gc kaynađı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W*
<b>evresel kořullar</b>	
alıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
alıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

**Standart tekrarlanabilirlik [%5 Maks.] ve USP standart minimum ađırlık**, zel laboratuvar kořullarında otomatik modda elde edilen parametrelerdir.

**Tekrarlanabilirlik**, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık sresi** dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

\* Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.  
Güç kaynağı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bağlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox

RFID etiketleri

Antivibrasyon masaları

Pipet kalibrasyon adaptörü

Güç adaptörü

Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 Kabloları

Yoğunluk belirleme kiti

Ek modüller

Profesyonel tartım masaları

Barkod okuyucu

Otomatik Besleyiciler

Etiket Yazıcısı

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti

Panel altı tartım

XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini

Tartım kapları

Antistatik iyonizer

Fiş yazıcı

Parmak izi okuyucu

RS 232 – USB Dönüştürücü

Hassa terazi muhafaza çantası

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

