



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,ECK](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,ECK)

# Multifunktions- Bodeneinbauwaage HX7.4.1500.H8/9/Z

WP-226-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter                       |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Wägebereich [Max]                              | 1500 kg  |
| Min. Belastung                                 | 10 kg    |
| Ablesbarkeit [d]                               | 500 g    |
| Eichwert [e]                                   | 500 g    |
| Tarierbereich                                  | -1500 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 200 g    |
| OIML-Klasse                                    | III      |

| Physikalische Parameter      |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                      | 7" grafisch farbiger                                                                                                                             |
| Kabellänge                   | 3 m                                                                                                                                              |
| Waagschale                   | 1200×1500 mm                                                                                                                                     |
| Verpackungsgröße B x T x H   | 1700×1400×550 mm                                                                                                                                 |
| Nettogewicht                 | 176 kg                                                                                                                                           |
| Bruttogewicht                | 220 kg                                                                                                                                           |
| Konstruktion                 |                                                                                                                                                  |
| Schutzart                    | IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 Terminal                                                                                                     |
| Tastatur                     | membran                                                                                                                                          |
| Konstruktion                 | Edelstahl AISI304                                                                                                                                |
| Kommunikationsschnittstellen |                                                                                                                                                  |
| Schnittstellen               | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                    |
| Optionale Schnittstellen     | USB (M12 4P), Ethernet, Modul RS485, Modul RS232, Modul Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrische Parameter        |                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Maximaler Leistungsaufnahme  | 25 W                                                                                                                                             |
| Optionale Stromversorgung    | 12 – 24 V DC                                                                                                                                     |
| Umgebungsbedingungen         |                                                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur          | -10 – +40 °C                                                                                                                                     |
| Lagertemperatur              | -10 – +50 °C                                                                                                                                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 10% – 80% RH ohne Kondensation                                                                                                                   |
| Messgerät                    | PUE HX7                                                                                                                                          |
| Anzahl von Tasten            | 22                                                                                                                                               |
| Besonderheiten               |                                                                                                                                                  |
| Max. Anzahl der Plattformen  | 2                                                                                                                                                |



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
Displays  
Netzteile  
Kabel RS 232, RS 485  
USB-Kabel (Waage – Drucker)  
E/A Kabel  
Barcode-Scanner


Etikettendrucker  
Wandhalterung, Stativ  
Tastaturen, Taster  
USB-Adapter  
Thermische Drucker  
Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
Konverter RS 232 – USB  
Zusätzliche Module

## Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]  
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]


• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Reader [WX-010-0114]

Abmessungen des Geräts B x T x H



| Typ wagi    | A1   | A2   | B     |
|-------------|------|------|-------|
| HX7.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2  |
| HX7.H7/Z    | 1000 | 1000 | 88±2  |
| HX7.H8/Z    | 1200 | 1200 | 88±2  |
| HX7.H8/Z*   | 1200 | 1200 | 111±2 |
| HX7.H 8/9/Z | 1200 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H8/9Z*  | 1200 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H9/Z    | 1500 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H9/Z*   | 1500 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H10/Z   | 1500 | 2000 | 111±2 |
| HX7.H10/Z** | 1500 | 2000 | 166±2 |

wymiar podawany w mm  
dimensions in mm  
\* dla Max ≥ 3000  
\*\*Max ≥ 3000  
\* Max ≥ 6000



PUE HX7