



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,EPZ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,EPZ)

# Babywaage C315.10/20.D-1

WM-001-1011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter     |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Wägebereich [Max]            | 10 / 20 kg                |
| Ablesbarkeit [d]             | 5 / 10 g                  |
| Tarierbereich                | -20 kg                    |
| OIML-Klasse                  | III                       |
| Physikalische Parameter      |                           |
| Display                      | 4,3" LCD (hinterleuchtet) |
| Verpackungsgröße B x T x H   | 600×520×180 mm            |
| Nettogewicht                 | 3,5 kg                    |
| Kommunikationsschnittstellen |                           |
| Schnittstellen               | RS232                     |



### Elektrische Parameter

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Stromversorgung             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 5 W                             |
| Akku-Betriebszeit           | bis 8 Stunden                   |

### Umgebungsbedingungen

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Umgebungstemperatur       | 0 – +40 °C                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |

Gemäß den MDR-Vorschriften (Medical Device Regulation) ist diese Waage kein Medizinprodukt.



Additional fee for verification

## Zubehör (Additional Fee)

Netzteile

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Displays

Kabel RS 232, RS 485

Konverter RS 232 – Ethernet

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Konverter RS 232 – USB

Konverter RS 232 – RS 485

Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RLAB [WX-010-0080]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

