



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,EPZ](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,EPZ)

## C315.10/20.D-1 ベビースケール

WM-001-1011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

### データシート

#### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	10 / 20 kg
最小表示 [d]	5 / 10 g
風袋範囲	-20 kg
OIMLクラス	III

#### 物理的パラメータ

ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	600x520x180 mm
正味重量	3,5 kg

#### 通信インターフェース

通信インターフェース	RS232
------------	-------

## 電气的パラメータ

電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	一定 8 ポート数

## 環境条件

動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

### 電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル

### RS 232 – イーサネットコンバータ

AP2-1 電流ループユニット  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232 – RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

