

# C315.10/20.D-1 ベビースケール





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



**ALIBI** Memory

### データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	10 / 20 kg
最小表示 [d]	5 / 10 g
風袋範囲	-20 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	600×520×180 mm
正味重量	3,5 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232

電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	一定8ポート数
環境条件	
動作温度	0 - +40 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における





Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) シガーライターソケット電源ケーブル ディスプレイ RS 232、RS 485 ケーブル RS 232 - イーサネットコンバータ AP2-1 電流ループユニット RS 232 - USB コンバータ RS 232 - RS 485 コンバータ レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

#### デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



