



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,EPZ

C315.10/20.D-1 ベビースケール

WM-001-1011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	10 / 20 kg
最小表示 [d]	5 / 10 g
風袋範囲	-20 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (バックライト付き)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	600x520x180 mm
正味重量	4,3 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232

電気のパラメータ

電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	まで 8 時間

環境条件

動作温度	0 - +40 °C
相対湿度	10% - 85% RH 結露なし



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 - イーサネットコンバータ

RS 232 - USB コンバータ
RS 232 - RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

