



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,EPZ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,EPZ)

# Waga niemowlęca C315.10/20.D-1

WM-001-1011



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Wewnętrzny akumulator



Zatrząsk maksymalnego  
wskazania



Procedury GLP



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	10 / 20 kg
Dokładność odczytu [d]	5 / 10 g
Zakres tary	-20 kg
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	4,3" LCD (z podświetleniem)
Wymiary opakowania S x G x W	600×520×180 mm
Masa netto	4,3 kg
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232

### Parametry elektryczne

Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator
Maksymalny pobór mocy	5 W
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	do 8 godzin

### Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

W świetle regulacji MDR ta waga nie jest wyrobem medycznym.



Weryfikacja dodatkowo płatna

## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Zasilacze

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej

Wyświetlacze

Przewody RS 232, RS 485

Konwerter RS 232 – Ethernet

Konwerter RS 232 - USB

Konwerter RS 232 – RS 485

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- R-Lab [WX-010-0080]

## Wymiary urządzenia S x G x W

