



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,EPZ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,EPZ)

## C315.10/20.D-1 Bebek Terazisi

WM-001-1011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	10 / 20 kg
Okuma için ğruluđu [d]	5 / 10 g
Dara aralıđı	-20 kg
OIML sınıfı	III

#### Fiziksel parametreler

Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Ambalaj boyutları G x D x Y	600x520x180 mm
Net ağırlık	4,3 kg

#### Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	RS232
--------------------	-------

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	için 8 saat

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	0 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Additional fee for verification

## Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – Ethernet Dönüştürücü  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü  
Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Cihaz boyutları G x D x Y

