



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,EQD

Rotationswaage DWR 1500 H1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 – 7500 g
Zifferschritt [d]	0,5 – 5 g
Tarierbereich	-1500 – -7500 g
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touchscreen
Betriebsdruck	6 – 8 bar
Konstruktion	
Schutzart	IP 55, IP 65
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C
Luftverbrauch	1 Liter/Messung
Besonderheiten	
Leistung	max 80 St./min



Zubehör

Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Kabel RS 232, RS 485

USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)