



Balanza automática DWR 1500 H1

WK-104-1___

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,EQD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500 – 7500 g
Legibilidad [d]	0,5 – 5 g
Rango de tara	-1500 – -7500 g
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Presión laboral	6 – 8 bar
Construcción	
Grado de protección	IP 55, IP 65
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT
Consumo de aire	1litro /medida

Características utilidades

Rendimiento

max 80 pieza/min



Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)

Cables RS 232, RS 485

Adaptadores USB

Impresoras de recibos

Cable USB (Bascula a Impresora)