



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,EQD](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,EQD)

# Balance automatique DWR 1500 H1

WK-104-1\_\_\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 – 7500 g
Précision de lecture [d]	0,5 – 5 g
Étendue de tare	-1500 – -7500 g
Paramètres physiques	
Afficheur	12" graphique couleurs écran tactile
Tension standardisée de travail	6 – 8 bar
Construction	
Degré de protection	IP 55, IP 65
Conditions environnementales	
Température du travail	0 – +40 °C
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Microsoft Windows 11 IoT
Prise d'air	1 litre/mesure

## Utilitaire features

Efficacité

max 80 pièces/min



## Accessoires (Additional Fee)

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

Adapteur USB

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)