



# DWR 1500 H1 sistema automatico controllo peso

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,EQD](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,EQD)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Foglio di calcolo

<b>Parametri metrologici</b>	
Capacità massima [Max]	1500 - 7500 g
Accuratezza	0,5 - 5 g
Intervallo di tara	-1500 --7500 g
<b>Parametri fisici</b>	
Display	12" graphic colour touchscreen
Pressione operativa	6 - 8 bar
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 55, IP 65
<b>Environmental conditions</b>	
Temperatura di lavoro	0 ÷ +40 °C
Air consumption	1 liter/measurement
<b>Caratteristiche operative</b>	
Capacità del database	max 80 pcs/min



## Accessori

Lettore di tessere transponder

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

Cavo seriale RS 232, RS 485

USB adatper

Stampanti di ricevuta

cavo USB (connessione bilance - stampanti)