



# DWR 1500 H1 重量チェッカー

WK-104-1\_\_

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,EQD](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,EQD)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	300 – 6000 g
最小表示 [d]	0,2 – 2 g
法定計量時の単位 [e]	0,2 – 2 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)

### 物理的パラメータ

ディスプレイ	12" セル ワイヤー 赤外線式
作動圧力	6 – 8 bar

### 工事中

保護クラス	IP 55, IP 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	いいえ

### 通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

## 環境条件

動作温度 -10 - +40 °C

## コンポーネントとソフトウェア

オペレーティング・システム Microsoft Windows 11 IoT

空気消費量 はい

## 使用上の特徴

ひょう量 max 80  
お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min



## アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
RS 232、RS 485 ケーブル

USBアダプタ  
レシートプリンタ  
USB cable (はかり - プリンタ)