



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,EQD](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,EQD)

# Waga dynamiczna DWR 1500 H1

WK-104-1\_\_\_



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 – 7500 g
Dokładność odczytu [d]	0,5 – 5 g
Zakres tary	-1500 – -7500 g
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
Ciśnienie robocze	6 – 8 bar
<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP 55, IP 65
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	0 – +40 °C
<b>Podzespoły i oprogramowanie</b>	
System operacyjny	Microsoft Windows 11 IoT
Pobór powietrza	1 litr/pomiar

## Cechy użytkowe

Wydajność

max 80 szt/min



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Czytniki kart transponderowych

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Przewody RS 232, RS 485

Adapter USB do terminali wagowych

Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)