



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,EQD](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,EQD)

# DWR 1500 H1 Kontrol Terazisi

WK-104-1\_\_\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 – 7500 g
Okuma içiñruluđu [d]	0,5 – 5 g
Dara aralıđı	-1500 – -7500 g
Fiziksel parametreler	
Display	12" grafik renkli dokunmatik
Çalıřma basıncı	6 – 8 bar
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	0 – +40 °C
Bileřenler ve yazılım	
İřletim sistemi	Microsoft Windows 11 IoT
Hava tüketimi	1 litre/ölçü

## Fonksiyonel özellikler

Kapasite

max 80 adet/min



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular

RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)

RS 232, RS 485 Kabloları

USB adaptör

Fiş yazıcı

USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)