



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,EQD

DWR 1500 H1 Kontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	1500 – 7500 g
Okuma içiñruluđu [d]	0,5 – 5 g
Dara aralıđı	-1500 – -7500 g

Fiziksel parametreler

Display	12" grafik renkli dokunmatik
Çalıřma basıncı	6 – 8 bar

Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 55, IP 65
-----------	--------------

Çevresel kořullar

Çalıřtırma sıcaklıđı	0 – +40 °C
Hava tüketimi	1 litre/ölçü

Fonksiyonel özellikler

Kapasite	max 80 adet/min
----------	-----------------



Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232, RS 485 cables

USB adaptör
Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)