



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,EQD](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,EQD)

# DWR 1500 H1 Kontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	1500 – 7500 g
Okuma içiñruluđu [d]	0,5 – 5 g
Dara aralıđı	-1500 – -7500 g

### Fiziksel parametreler

Display	12" grafik renkli dokunmatik
Çalıřma basıncı	6 – 8 bar

### Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 55, IP 65
-----------	--------------

### Çevresel kořullar

Çalıřtırma sıcaklıđı	0 – +40 °C
Hava tüketimi	1 litre/ölçü

### Fonksiyonel özellikler

Kapasite	max 80 adet/min
----------	-----------------



## Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
RS 232, RS 485 cables

USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)