



More information on the website  
mirror.radwag.com/it/info,w1,ET0

# MAS.M.110.R1 Modulo di pesatura

WX-016-0339



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| Parametri metrologici                    |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Portata massima [Max]                    | 110 g                                        |
| Intervallo di precarico                  | 11 g                                         |
| Divisione [d]                            | 0,1 mg                                       |
| Ripetibilit                              | 0,1 mg                                       |
| Linearit                                 | $\pm 0,2$ mg                                 |
| Tempo di riscaldamento dopo l'accensione | 1 h                                          |
| Tempo di stabilizzazione                 | 2 s                                          |
| Calibrazione                             | external                                     |
| Costruzione                              |                                              |
| Punteggio IP                             | IP 43                                        |
| Struttura                                | aluminum                                     |
| Materiale da pesata                      | aluminum                                     |
| Interfaccia di comunicazione             |                                              |
| Interfaccia                              | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protok ł |

| Parametri elettrici      |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alimentatore             | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC |
| Environmental conditions |                                                                |
| Ambiente di lavoro       | +10 – +40 °C                                                   |
| Umidità relativa         | 40% – 80%                                                      |
| Parametri fisici         |                                                                |
| Dimensione piatto        | ø40 mm                                                         |
| Device dimensions        | 220x70x100 mm                                                  |
| Peso net                 | 1,6 kg                                                         |



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232, RS 485

## Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

## Device dimensions

