



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,EVM

Comparatore di massa HRP 150.1.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
E1	-
E2	-
F1	100 kg
F2	50 kg ÷ 100 kg
M1	20 kg ÷ 100 kg
M2	10 kg ÷ 100 kg
Capacità massima [Max]	151 kg
Accuratezza	0,05 g
Ripetibilità standard [5% massimo]	0,1 g
Ripetibilità standard [Max]	0,15 g
Ripetibilità consentita	0,25 g
Carico decentrato (verifica)	2d / 1 mm
Intervallo di compensazione elettrica	0 ÷ 151 kg
Tempo di stabilizzazione	10 s
Calibrazione	internal (automatic)

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	800×600 mm
Dimensioni del piatto di pesata autocentrante	600×600 (extra charge) mm
Weighing unit dimensions with self-centering weighing pan	810×600×260 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Comparators packaging size without self-centering weighing pan	988×800×310 mm
Comparators packaging size with self-centering weighing pan	988×800×355 mm
Peso netto	143,5 kg
Peso lordo	166,5 kg
Velocità di carico consigliata	0,3 m/min
Carico massimo ammesso	0,6 m/min
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±1°C/12h
Umidità atmosferica	40% ÷ 60%
Velocità di variazione della umidità atmosferica	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Tag RFID
 Moduli aggiuntivi
 Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali


Cavo seriale RS 232, RS 485
 Stampanti di ricevuta
 Lettore di impronte digitali
 Piatto di pesata autocentrante per comparatori serie HRP KO

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Device dimensions



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm