



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,EX4

Platformlar PL/150/H6

WX-009-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	150 kg
Okuma iinruluėu [d]	50 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67
Konstrüksiyon	Paslanmaz elik AISI304
Tartım kefesi	Paslanmaz elik AISI304
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	800x800 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1250x820x270 mm

Okuma doėruluėu - kullanılan lm transmitterinin parametrelerine baėlı olarak beklenen deėer.



Aksesuarlar (Additional Fee)

PUE 5 tartım terminali
PUE HX7 tartım terminali
PUE 7.1 tartım terminali


PUE C315 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali
PUE H315 tartım terminali

Cihaz boyutları G x D x Y



PL/D2

PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3

PL/H
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm