



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,EXS](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,EXS)

# Rama do zagłębienia wagi 3000 H10 w podłożu

WX-004-0182



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×2000 mm



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe wodoodporne  
 Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H