




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,EXS](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,EXS)

## Rama do zagłębienia wagi 3000 H10 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×2000 mm



### Pasuje do

Platformy stalowe wodoodporne  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H