



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,F1W

Plataforma PL 1,5/3/D2

WX-009-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1,5 / 3 kg
Legibilidad [d]	1 g
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	material ABS
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	195×195 mm
Dimensiones de embalaje	530×310×150 mm

Legibilidad : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.





Accesorios (Additional Fee)



Balanzas CY10 para CCE
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Terminal de pesaje PUE 5
Balanza de precisión CY10

Terminal de pesaje PUE C32
Terminal de pesaje PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE HY10
Convertidor RS 232 a USB



Dimensiones de aparato




[PL/D2](#)



[PLC/F1](#)



[PLC/C2](#)
[PLC/C3](#)



[PL/H](#)
[PL/HR](#)

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm