



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,F1W](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,F1W)

# Plateforme PL 1,5/3/D2

WX-009-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1,5 / 3 kg
Précision de lecture [d]	1 g
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	matière ABS
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	195×195 mm
Dimensions de colis L x P x H	530×310×150 mm

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.




## Accessoires (Additional Fee)


Balances CY10 pour CPP  
Terminal de pesage PUE CY10  
Balance multifonctionnelle CY10  
Terminal de pesage PUE 5  
Balance de précision CY10

Terminal de pesage PUE HX7  
Terminal de pesage PUE C32  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Terminal de pesage PUE HY10  
Convertisseur RS 232 – USB


## Dimensions d'appareil L x P x H





PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm