

PL 1,5/3/D2 プラットフォーム wx-009-1007





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート


| 計測パラメータ | |
|--------------|----------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 1,5 / 3 kg |
| 最小表示 [d] | 1 g |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 43 |
| ハウジング | 自動 |
| 計量皿の材質 | いいえ AISI304 |
| | |
| 物理的パラメータ | |
| 計量皿寸法 | 195×195 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 530×310×150 mm |





アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール PUE CY10 計量ターミナル CY10 多機能はかり PUE 5 計量ターミナル CY10 上皿天秤 PUE C32 計量ターミナル PUE 7.1 計量ターミナル PUE HX7 計量ターミナル PUE HY10 計量ターミナル RS 232 – USB コンバータ


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ








PL/D2







PLC/C2 PLC/C3

| Platform type | A1 | A2 | П |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |

800

800

135±3

dimensions in mm

PL/H6

| PL/H |
|-------|
| PL/HR |
| |

Α1