



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,F3R

MPS.T.640.R1 計量モジュール

WX-016-0347



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	640 g
ブリロード範囲	64 g
最小表示 [d]	0,01 g
繰返し性	0,01 g
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	ワイヤー + シールド
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	追加
計量皿の材質	いいえ

通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, max 115,2 kbps, 校正用テーブル, 防振台 ×2, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 12V DC
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	ø23 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	220x25x75 mm
正味重量	0,5 kg



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232、RS 485 ケーブル
防振台

R 計量ターミナル (WDM-8)

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

